



### Pré-linteau de coffre à volet roulant

isolant à déterminer au niveau de l'épaisseur et du matériau par bureau d'étude en fonction de la demande thermique

Dessiné le 01-10-2009

mis à jour le:  
01-11-2009

indice : 3.2

remarques:- Le procédé Cogetherm® reprend 5 épaisseurs de blocs

le Cogetherm® ép. 30 cm U= 0.42 w/m<sup>2</sup>k  
le Cogetherm® ép. 35 cm U= 0.36 w/m<sup>2</sup>k  
le Cogetherm® ép. 45 cm U= 0.28 w/m<sup>2</sup>k

le bloc léger ép.20 cm U= 0.68 w/m<sup>2</sup>k  
le bloc léger ép.22.5 cm U= 0.66 w/m<sup>2</sup>k